


CALIBRAÇÃO DE TAMPÕES E ANÉIS

A qualidade dos seus produtos é um fator diferenciador no mercado!

Para garantir e minimizar os seus custos de produção é essencial manter os seus equipamentos calibrados!



Tipos

- ❖ Calibres tampão e anel, lisos e roscados

Alcances

- ❖ Tampões Lisos até 150 mm
- ❖ Tampões Roscados até 100 mm (\varnothing efetivo)
- ❖ Anéis Lisos até 150 mm
- ❖ Anéis Roscados até 100 mm

Melhor incerteza de calibração

- ❖ inferior a 1 μ m

Método

- ❖ Avaliação com recurso a padrão de referência de alta exatidão

Normas Aplicáveis

- ❖ ISO1502 / NF E 11-011 / NF E 11-02 / Especificações do cliente / requisitos legais / Procedimento Interno

Outras avaliações

- ❖ Avaliação de diâmetro, cilíndricidade, planicidade das faces de apoio ou o ângulo e passo da rosca dos calibres roscados

Acreditação e Rastreabilidade

- ❖ Calibração acreditada pelo IPAC e rastreável a padrões Internacionais

Tempo médio de execução

- ❖ 3 dias úteis